

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 550mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440800 550
GTIN	2050001652843
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 2.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	81 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Pripojovací závit	M10 vonkajší závit
Prilnavosť	1000 N
Vykladanie	550 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859