

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s hydraulickým jemným nastavením na nohe, Vykladanie: 400mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440795 400
GTIN	4045197635105
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

**Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru.** Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

**Držiak odchýlkomera** s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

**Magnetický podstavec** s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

Navyše s citlivým, **hydraulickým jemným nastavením** na magnetickom podstavci pre **vysoko presné** aplikácie.

#### Rozsah balenia:

Magnetický podstavec č. 440865 veľ. 1.

#### Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

## Technický opis

Prilnavosť	1000 N
Pripojovací závit	M10 vonkajší závit
Dĺžka magnetického podstavca	81 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Vykladanie	400 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Držiak číselníka	440860