



Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: N2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441190 N2
GTIN	7290005395055
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre \varnothing stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomeru.

Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

Technický opis

Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
\varnothing stĺpov D_2	16 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka priečného ramena L_1	225 mm

Prilnavosť	1000 N
Dĺžka magnetického podstavca	75 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Výška stĺpov L ₂	260 mm
Ø priečneho ramena D ₁	16 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 16/16	440351 16/16
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Vario držiak číselníka Typ FA1500	440401 FA1500
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0