

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 220mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440800 220
GTIN	4260180710892
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

**Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru.** Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

**Držiak odchýlkomera** s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

**Magnetický podstavec** s prizmatickou päťou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

#### Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

#### Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

## Technický opis

Prilnavosť	800 N
Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Vykladanie	220 mm
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Hviezdicová rukoväť Typ 3	440850 3
Náhradný piest Typ 3	440830 3
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Držiak číselníka	440860
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1