

HOLEX**3D kloubové rameno, Typ: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442114 120
GTIN	4045197551214
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	51 mm
Ø vonkajšieho závitú dole	M5
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	56 mm
Ø vnútorného závitú hore	M6
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ S	442140 S
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ S	442120 S