

**Mitutoyo****Digitálny uhlíkový strmeň, Rozsah merania: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415400 1500
GTIN	4946368125282
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice.  
S hnacím posúvačom pre konštantnú meraciu silu. Extrémne ľahký. Požadovaná hodnota prednastaviteľná (Preset), prepínanie na vnútorné a vonkajšie merania (Offset).

**Funkcia:**

IP66: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497085.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 1500 mm
Hmotnosť	1,46 kg
Kalibrácia	A1
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1

Typ batérií	SR44
Stupeň ochrany krytom IP	IP 66
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,09 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 2000	021000 2000
---	-------------

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Vysielač Typ S11E	498966 S11E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965