

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 260mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440800 260
GTIN	4260180710021
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

**Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru.** Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

**Držiak odchýlkomera** s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

**Magnetický podstavec** s prizmatickou päťou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

#### Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

#### Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

## Technický opis

Vykladanie	260 mm
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Prilnavosť	800 N
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Držiak číselníka	440860