



## Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: 600



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441150 600
GTIN	7290005395130
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera s jemným nastavením, pre upínacie stopky  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 palca a meracie zariadenia s pridržiacou prizmou.

#### Popis:

#### Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera

### Technický opis

Šírka magnetického podstavca	50 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>2</sub>	223 mm
Dĺžka magnetického podstavca	120 mm
Prilnavosť	1300 N

Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka Kľbové rameno L <sub>1</sub>	287 mm
Vykladanie	580 mm
maximálne zaťaženie	14 kg
Pripojovací závit dole	M10×1,25
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 2	442120 2
Podstavec pre statív Typ 2	442140 2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Podstavec pre statív Typ F	442120 F
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív s jemným hydraulickým nastavením Typ 2	440865 2
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
Podstavec pre statív Typ 2	440868 2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H