



Merací statív s jemným nastavovaním na magnetickom podstavci, Typ: N0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441195 N0
GTIN	7290005397318
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre \varnothing stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

Jemné nastavenie na magnetickom podstavci. Výhoda pri nastavovaní μ m páčkových úchylkomerov, keďže tyč nie je ovplyvnená silou ruky.

Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

Technický opis

\varnothing stĺpov D_2	10 mm
Výška stĺpov L_2	120 mm
Dĺžka magnetického podstavca	40 mm
Výška magnetického podstavca	35 mm

Prilnavosť	320 N
Šírka magnetického podstavca	30 mm
Dĺžka priečneho ramena L ₁	110 mm
Ø priečneho ramena D ₁	8 mm
Pripojovací závit	M5 vonkajší závit
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Vario držiak číselníka Typ FA1210	440401 FA1210
Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 10/8	440351 10/8
Podstavec pre statív Typ S	442140 S
Podstavec pre statív Typ S	442120 S
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ S	442125 S