

HOLEX**3D kloubové rameno, Typ: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442114 240
GTIN	4045197551221
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Ø vnútorného závitú hore	M6
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	101 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	110 mm
Ø vonkajšieho závitú dole	M8
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1