

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440800 300
GTIN	4260180710038
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Prilnavosť	800 N
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Vykladanie	300 mm
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Držiak číselníka	440860