



## Merací statív s jemným nastavovaním na magnetickom podstavci, Typ: N1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441195 N1
GTIN	7290005398902
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre  $\varnothing$  stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

**Jemné nastavenie na magnetickom podstavci.** Výhoda pri nastavovaní  $\mu\text{m}$  páčkových úchylkomerov, keďže tyč nie je ovplyvnená silou ruky.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

### Technický opis

Dĺžka priečného ramena $L_1$	185 mm
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Šírka magnetického podstavca	50 mm
$\varnothing$ stĺpov $D_2$	14 mm

Ø priečného ramena D <sub>1</sub>	12 mm
Prilnavosť	800 N
Výška stĺpov L <sub>2</sub>	203 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Vario držiak číselníka Typ FA1410	440401 FA1410
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 12/14	440351 12/14
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1