

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415320 300
GTIN	4059192002909
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2