

HOLEX**3D kloubové rameno, Typ: 290****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442114 290
GTIN	4045197551238
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanické 3D klbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri klby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové klby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Ø vonkajšieho závitú dole	M8
Ø vnútorného závitú hore	M6
Dĺžka Klbové rameno L ₁	149 mm
Dĺžka Klbové rameno L ₂	129 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1