

HOLEX**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 100
GTIN	4045197326997
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný. Meracia lišta je vybavená tvrdým, jemným meracím kolíkom (Ø 1,0 mm, dĺžka 8 mm). **Obojstranná meracia lišta.**

Rozsah balenia:

Od veľ. 500 v boxe.

Technický opis

Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Meracia násada a	1 mm
Dĺžka mostu	50 mm
Prierez Meracej lišty	8×3 mm
Meracia násada b	8 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200