

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulické spojenie meracieho stojana (bez nohy) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440840 300
GTIN	4260180710076
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kľby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Iba tyč **bez** podstavca.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Prilnavosť	800 N
Vykladanie	300 mm

Vyrovnanie pripojovacieho závitú	stredové
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859