

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 400mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440800 400
GTIN	4260180710045
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínanie silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Magnetický podstavec s prizmatickou päťou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.

Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 2.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Vykladanie	400 mm
Prilnavosť	1000 N
Pripojovací závit	M10 vonkajší závit
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Dĺžka magnetického podstavca	81 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Držiak číselníka	440860
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4