



Merací statív s jemným nastavovaním na magnetickom podstavci, Typ: N2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441195 N2
GTIN	7290005398797
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre \varnothing stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

Jemné nastavenie na magnetickom podstavci. Výhoda pri nastavovaní μm páčkových úchylkomerov, keďže tyč nie je ovplyvnená silou ruky.

Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	75 mm
Výška stĺpov L_2	260 mm
\varnothing priečného ramena D_1	16 mm
Prilnavosť	1000 N

Dĺžka priečneho ramena L ₁	225 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Ø stĺpov D ₂	16 mm
Pripojovací závit	M8 vonkajší závit
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Vario držiak číselníka Typ FA1410	440401 FA1410
Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 16/16	440351 16/16
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0