



Magnetický merací stojan s jemným nastavením na magnetickej základni, Typ: 240



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441170240
GTIN	7290005397431
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Gulové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníkového odchýlkomera na upnutie stopky \varnothing 8 mm a pridržavacia prizma, magnetický podstavec s jemným nastavením.

Popis:

Jemné nastavenie na magnetickom podstavci

Technický opis

Šírka magnetického podstavca	50 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Dĺžka Kľbové rameno L ₁	110 mm

Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	101 mm
Prilňavosť	800 N
Vykladanie	282 mm
maximálne zaťaženie	4 kg
Pripojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Vario držiak číselníka Typ FA1100	440401 FA1100
Podstavec pre statív Typ V	442120 V