



Digitálne univerzálne posuvné meradlo DIGI ULISSE I/E, Rozsah merania: 650mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	417700 650
GTIN	2050001670847
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Digitálne univerzálne posuvné meradlo pre rôzne vnútorne a vonkajšie merania s vymeniteľnými meracími nástavcami. Dátový výstup RS232C.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Posuvné meradlo, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. Vymeniteľné meracie nadstavce s Ø kužela 3 mm a upínacou objímkou s vnútorným závitom M 2,5.

Zvláštne príslušenstvo:

Pre veľ. 400 - 650 všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 – 4910 so závitom M2,5 použiteľné, dátový kábel č. 498948.

Upozornenie:

Ďalšie meracie nástavce na vyžiadanie.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Merací rozsah vonku	0 - 570 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø guľôčky meracia vložka	3 mm
Rozsah merania	0 - 650 mm

Dĺžka meracích čelustí	103 mm
Merací rozsah vnútri	42 - 650 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6

Príslušenstvo pre posuvné merítka Typ TAST	417701 TAST
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Príslušenstvo pre posuvné merítka Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24

Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17