

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415320 500
GTIN	4059192002923
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Rozsah merania	0 - 500 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

## Príslušenstvo

Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2