



Podstavec pre statív, Typ: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 S
GTIN	7290003236053
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Prilne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Kľbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Výška	35 mm
Dĺžka	40 mm
Prevedenie	spínací magnet
Prilnavosť	320 N
Šírka	30 mm
Pripojovací závit	M5

Druh produktu

Magnetický podstavec

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Spínač pre magnetický podstavec Typ S	440762 S