

HOLEX**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 200
GTIN	4045197203588
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.

Rozsah balenia:

Od veľ. 500 v boxe.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	8×3 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Členenie	1/20 mm
Meracia násada b	7 mm
Meracia násada a	5 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200