



3D kloubové rameno, Typ: 120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442110 120
GTIN	7290005397042
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanické 3D klbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri klby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové klby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Dĺžka Klbové rameno L ₂	51 mm
Ø vnútorného závitú hore	M6
Dĺžka Klbové rameno L ₁	56 mm
Ø vonkajšieho závitú dole	M5
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
------------------------------------	-----------

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240	442112 240
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ S	442120 S