

Univerzálny merací stojan



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442000
GTIN	4045197204479
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Podstavec obrobený z každej strany s vybrúsenými dosadacími plochami. Spodná strana prizmy na nasadenie na hriadele a cylindrické telesá. Horná strana s T-drážkou na posúvanie meracieho stĺpu. Stabilná tyč. Priečne rameno s jemným nastavením na držiaku odchýlkomeru.

Použitie:

Na skúšku radiálneho hádzania na strojoch a zariadeniach alebo pre paralelné meranie na vodiacich plochách.

Technický opis

Výška stĺpov L_2	300 mm
Podstavec Dĺžka	250 mm
Podstavec Šírka	60 mm
Dĺžka priečného ramena L_1	180 mm
Ø priečného ramena D_1	16 mm
Ø stĺpov D_2	16 mm

Druh produktu

Merací statív

PríslušenstvoJemné nastavenie kompletne pre stĺpiky úchylkomeru Ø
upínača pre odchýlkomery 10

440760 10

Jemné nastavenie kompletne pre stĺpiky úchylkomeru Ø
upínača pre odchýlkomery 8

440760 8