

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulické spojenie meracieho stojana (bez nohy) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 400mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440840 400
GTIN	4260180710083
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kľby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Iba tyč **bez** podstavca.

Zvláštne príslušenstvo:

Magnetické podstavce c. 440868 vel. 2 a c. 440865 vel. 1.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Vykladanie	400 mm
Pripojovací závit	M10 vonkajší závit

Prilnavosť	1000 N
Vyrovnanie pripojovacieho závitú	na boku
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Náhradný piest Typ 4	440830 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Držiak číselníka	440860
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Podstavec pre statív Typ 2	440868 2
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1