

**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 300
GTIN	4045197203595
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.

Rozsah balenia:

Od veľ. 500 v boxe.

Technický opis

Členenie	1/20 mm
Dĺžka mostu	150 mm
Prierez Meracej lišty	12×4 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Meracia násada b	9 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Meracia násada a	6 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300