



3D kloubové rameno, Typ: 240



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442110 240
GTIN	7290005397059
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanické 3D klbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri klby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové klby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Ø vnútorného závitú hore	M6
Ø vonkajšieho závitú dole	M8
Dĺžka Klbové rameno L ₁	110 mm
Dĺžka Klbové rameno L ₂	101 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 240	442112 240
---	------------

Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1