

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulické spojenie meracieho stojana (bez nohy) s mechanickým jemným nastavením na držiaku odchýlkomera, Vykladanie: 550mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440840 550
GTIN	2050001652850
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

**Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru.** Všetky kľby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Kĺbové ramená** je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°.

**Držiak odchýlkomera** s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

Iba tyč **bez** podstavca.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Magnetické podstavce c. 440868 vel. 2 a c. 440865 vel. 1.

#### Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je **svorka otvorená**. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. V **upnutom stave** je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

### Technický opis

Pripojovací závit	M10 vonkajší závit
Vykladanie	550 mm

Prilnavosť	1000 N
Vyrovnanie pripojovacieho závitú	na boku
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Náhradný piest Typ 4	440830 4
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Podstavec pre statív Typ 2	440868 2
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Držiak číselníka	440860