

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mechanický magnetický merací stojan, Vykladanie: 280mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441100 280
GTIN	4260180710120
Trieda položky	46Q

### Popis

**Prevedenie:**

Mechanické centrálné upínanie všetkých kĺbov. Plynule nastaviteľná upínacia sila. Spínateľný magnetický podstavec s prizmatickou päťou. V rámci akčného rádiusu je možné dosiahnuť akúkoľvek polohu. Jemné nastavenie s vysokou stabilitou. Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

**Rozsah balenia:**

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

### Technický opis

Výška magnetického podstavca	55 mm
Prilnavosť	800 N
Pripojovací závit	M8
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Dĺžka magnetického podstavca	64 mm
Vykladanie	280 mm

Vyrovnanie pripojovacieho závitu	stredové
Druh produktu	Merací statív

---

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
----------------------------	----------