

**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 500
GTIN	4045197203601
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.

Rozsah balenia:

Od veľ. 500 v boxe.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 500 mm
Dĺžka mostu	150 mm
Meracia násada a	6 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Členenie	1/20 mm
Prierez Meracej lišty	12×4 mm
Meracia násada b	9 mm
Balenie	stabilný box
Odchýlka merania E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500