

**Mahr****Digitálne dielenské strmeň s odľahčenou konštrukciou, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415510 1000
GTIN	2050001060242
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Digitálne dielenské posuvné meradlo s odľahčenou konštrukciou.** Veľký digitálny displej. S meracími hrotmi a prizmatickým vedením.

Meracie čeľuste a hroty nehrdzavejúce, tvrdené a brúsené. Ľahký, precízny chod pomocou prizmového vedenia. Kolajnica a posúvač z hliníka. 50 % úspora hmotnosti. Odolné proti opotrebovaniu a poškrabaniu vďaka tvrdo eloxovanému povrchu 1100 HV (podobný keramike).

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 1000 mm
Dĺžka meracích čeľustí	150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hmotnosť	1,75 kg
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,08 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------