

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mechanický magnetický merací stojan, Vykladanie: 420mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441100 420
GTIN	4260180711073
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanické centrálné upínanie všetkých kĺbov. Plynule nastaviteľná upínacia sila. Spínateľný magnetický podstavec s prizmatickou päťou. V rámci akčného rádiusu je možné dosiahnuť akúkoľvek polohu. Jemné nastavenie s vysokou stabilitou. Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

#### Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 2.

### Technický opis

Prilnavosť	1000 N
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vykladanie	420 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Pripojovací závit	M10
Dĺžka magnetického podstavca	81 mm

Vyrovnanie pripojovacieho závitu	na boku
Druh produktu	Merací statív

---

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív s jemným hydraulickým nastavením Typ 2	440865 2
Podstavec pre statív Typ 2	440868 2