

**HOLEX****Upínacia stopka pílových kotúčov, pre pílový kotúč Ø d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	345510 40
GTIN	4045197698766
Trieda položky	32X

**Popis****Prevedenie:**

Výrazne zušľachtená, brúsený vonkajší a vnútorný Ø, vyhotovenie stopky podľa normy DIN 1835 B. Presnosť obvodovej hádzavosti 0,01 mm. **Upínanie pomocou plochého skľučovadla s Ø otvoru (d<sub>3</sub>) 20, príp. 25 mm.**

**Použitie:**

Na upínanie pílových kotúčov č. 175000 – 179820 s Ø (d<sub>1</sub>) od 20 - 100 mm a hrúbky pílového kotúča od 0,2 - 6 mm.

**Rozsah balenia:**

Upínací trň, upínacia skrutka a medzikružok.

**Technický opis**

Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Ø d <sub>4</sub>	19,5 mm
pre pílový kotúč Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Dĺžka L	110 mm
Ø d <sub>2</sub>	10 mm
A	60 mm
Druh produktu	Upínacia stopka pílových kotúčov

**Príslušenstvo**

Náhradný kotúč pre držiak pílového listu pre pílový kotúč  
Ø d1 40

345561 40

Náhradná skrutka pre držiak pílového listu pre pílový kotúč  
Ø d1 40

345566 40