

**Posuvné meradlo na drážky, Rozsah merania: 10-160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Trieda položky	41Z

Popis**Použitie:**

Na meranie \varnothing vnútornej drážky.

Technický opis

Meracia násada B	3 mm
Dĺžka meracích čelustí L	25 mm
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Meracia násada A	1,1 mm
Rozsah merania	10 - 160 mm
Odčítanie	0,05 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,1 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Drážkové posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021000 200