

Mahr**Sada digitálnych univerzálnych strmeňov IP 67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415551 200
GTIN	4059192003135
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne univerzálne posuvné meradlo pre rôzne vnútorné a vonkajšie merania (zápichy, drážky, závit atď) je použiteľné.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Posuvné meradlo, mostík na meranie hĺbky č. 415556, nastavovacia šablóna č. 415557, zariadenie na meranie sily č. 415558, 6 párov meracích nastavcov na meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Upozornenie:

Ďalšie meracie nástavce na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka meracích čelustí	48 mm
Odčítanie	0,01 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Kalibrácia	C8
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAKK Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia Merací mostík Typ B	023360 B

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
----------------------------------------------------------	--------

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Mostík na meranie hĺbky 75x7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Zariadenie na meranie sily Typ M	415558 M
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkom Typ R2	498940 R2
Nastavovacia mierka pre vnútorné meranie 50 mm Typ 50	415557 50
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkom Typ USB2	498940 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965