



Digitálne dielenské posuvné meradlo TWIN-CAL IP67 s meracími hrotmi, Rozsah merania: 800mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415357 800
GTIN	7630041106466
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Veľké digitálne zobrazenie 11 mm, teleso „Soft touch“, automatické vypnutie (2 hod.), TLC-TWIN rozhranie pre prenos dát. Čas prevádzky cca 12 000 hodín.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 800 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032