


**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo s meracími hrotmi, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415611 300
GTIN	4045197301444
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. **S robustným kovovým telesom.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. LR44.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 300 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm

Norma	ISO 13385
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

### Príslušenstvo

Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44