



Pásový pilník BF10-280E Základná súprava, Typ: 72280551



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 077716 72280551 |
| GTIN | 4014586867267 |
| Trieda položky | 03F |

Popis

Prevedenie:

Výkonný pásový pilník s **komplexnou štartovacou súpravou**. Pokrýva všetky dôležité aplikácie na obrábanie rohov, hrán, rúr a profilov.

- **Maximálny úber na najmenšom priestore.**
- **Optimálne otáčky pre brúsne, flisové a leštiace pásy vďaka nastaviteľnému rozsahu otáčok.**
- **Maximálna hĺbka zanorenia 165 mm.**
- **Šírky pásov od 3 do 20 mm.**
- **Bezpečné vedenie aj pri najužších pásoch.**

Rozsah balenia:

1 pásový pilník BF 10-280 E v plastovom kufríku, 3 brúsne ramená, po 10 brúsnych pásov po 3, 6 a 20 mm (zrornosť 120) a 5 rúnových pásov 6 mm (stredná zrornosť).

Upozornenie:

Na požiadanie sa dodáva kontaktný valec z kovu.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------|
| Príkion | 800 W |
| Hmotnosť | 2,1 kg |
| Označenie výrobcu | BF 10-280E |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dĺžka pásu | 520 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s ² |
| Balenie | Pepravný kufrík |
| Rozsah otáčok | 10000 - 28000 min ⁻¹ |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Šírka pásu | 3 mm |
| Šírka pásu | 6 mm |
| Šírka pásu | 20 mm |
| Druh produktu | Pásová brúska |