



Skrutkovacia podpera s hliníkovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 80mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373550 80
GTIN	4020772075811
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.
Permanentný magnet v podstavci skrutkovej podpery umožňuje presné a jednoducho ovládateľné polohovanie **pri vertikálnom upínaní.**

Upozornenie:

S centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375010.

Technický opis

pre napínačku so šírkou štrbiny	14 - 22 mm
Nosnosť	30 kN
\varnothing hlavy	50 mm
\varnothing spodného dielu	50 mm
najvyššia výška podložky	80 mm
najmenšia výška podložky	60 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera