



Podstavec pre statív s jemným nastavením, Typ: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442125 S
GTIN	7290005399848
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Priľnavosť	320 N
Šírka	30 mm
Dĺžka	40 mm
Pripojovací závit	M5
Prevedenie	spínací magnet
Výška	35 mm

Vyrovnanie pripojovacieho závitu	stredové
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Spínač pre magnetický podstavec Typ S	440762 S