

**Vyrovnávací skrutková podpera, najvyššia výška podložky: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	374480 75
GTIN	4020772086503
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

- Citlivé vyrovnanie cez jemný závit M 30x1,5. Pevná klzná vložka zabraňuje spoločnému otáčaniu a posúvaniu obrobku počas vyrovnávania.
- V strede otvoru sa môžu použiť dodané valcové kolíky Ø12x50mm a Ø12x80 mm, tým sa zvýši konštrukčná výška o 30, príp. 60mm.
- Keď sa strediaci platňa č.375030 vloží pod vyrovnávaciu skrutkovaciu podperu, tak je v kombinácii s inými skrutkovacími podperami možná úložná výška až cca 1 370mm.

**Upozornenie:**

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom Ø 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

**Technický opis**

najvyššia výška podložky	75 mm
Hlava SW	46 mm
Nosnosť	30 kN
najmenšia výška podložky	55 mm

Ø spodného dielu	50 mm
Typ	6415
Druh produktu	Skrutkovacia podpera