



Skrutkovacia podpera s ocelovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373500 50
GTIN	4020772072391
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

Upozornenie:

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom Ø 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

Ø spodného dielu	31 mm
najmenšia výška podložky	38 mm
Ø hlavy	31 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny	6,6 - 14 mm
Nosnosť	25 kN
najvyššia výška podložky	50 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera