



Podstavec pre statív s jemným nastavením, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442125 0
GTIN	7290005399909
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Dĺžka	60 mm
Pripojovací závit	M8
Prevedenie	spínací magnet
Výška	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Priľnavosť	800 N

Šírka	50 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M