


**Stabilná upínacia čelusť, Šírka čeluste: 90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375130 90
GTIN	4020772073237
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilné, vysoké vyhotovenie so silnou sťahovacou a upínacou silou. Šikmým vedením upínacích čelustí sa obrobok bezpečne upne nadol na strojovom stole. Vymeniteľné upínacie čeluste sú otočné, hladká strana je použiteľná pre spracované obrobky, ryhovaná strana pre surové obrobky.

Použitie:

Na bočné upínanie vysokých obrobkov s veľkou upínacou silou.

Materiál:

Základné teleso z temperovanej liatiny, upínacie čeluste tvrdené cementáciou.

Technický opis

Šírka čeluste	90 mm
Upínací zdvih	15 mm
Celková dĺžka	265 mm
Stredná výška h_1	56 mm
Šírka štrbiny	38 mm
Maximálna výška	145 mm
Rozmer cez steny	17 mm

pre šírku drážky a	42 mm
pre šírku drážky a	32 mm
pre šírku drážky a	36 mm
Minimálna výška	120 mm
Typ	6497
Druh produktu	Sťahovací upínač