

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) kompletný, Typ: 1212100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375300 1212100
GTIN	4020772081447
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 - M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Komplet, s extra silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticou č. 375385.

Upozornenie:

· **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

Výška k	7 mm
malá šírka kameňa a	11,7 mm
Dĺžka závitu b	65 mm
Šírka kameňa e	18 mm
Menovitý rozmer T-drážky	12 mm
Závit G	M12
Dĺžka L	100 mm
Typ	787

Druh produktu

Skrutka s drážkou