



Vyrovnávací klin "Hercules", najvyššia výška podložky: 63mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	374900 63
GTIN	4020772072773
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. **Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie** s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah balenia:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Upozornenie:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

Prestavenie výšky na otočenie vretena	0,86 mm
Dĺžka ložnej plochy	63 mm
Šírka ložnej plochy	63 mm

Nosnosť	40 kN
najvyššia výška podložky	63 mm
najmenšia výška podložky	50 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klin