

**Plochá svorka, Šírka drážky a: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375115 14
GTIN	4020772374150
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Nízka konštrukcia, plochú svorku polohovať na obrobku. Následne aretovať upevňovacie skrutky pre strojový stôl. Ovládaním upínacej skrutky sa upína obrobok.

Použitie:

Na bočné upínanie veľmi plochých obrobkov, aby sa povrchové plochy opracovali bez rušivých kontúr. Horizontálna a vertikálna možnosť použitia.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Technický opis

Závit G	M12
Minimálna výška h_1	16 mm
Maximálna výška h_2	25 mm
Upínacia sila F_2 vertikálna	7,5 kN
Šírka drážky a	14 mm
Stredná výška H_1	16 mm
Upínacia sila F_1 horizontálna	15 kN
Dĺžka L	110 mm
Šírka B	44 mm

Typ	6496
Druh produktu	Sťahovací upínač