

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie