

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie